



L'Hygiène Active de l'air et des surfaces par micro diffusion sèche

MICROCAR 12V ALLUME-CIGARE



DESCRIPTION et AVANTAGES DU DIFFUSEUR

Compact, léger et robuste, Microcar 12V Allume-cigare est un diffuseur professionnel portable, spécialement étudié pour la lutte contre l'aérobiocontamination, la désinfection (**selon la norme NF T72-281 en mode dispersât dirigé**), la destruction des odeurs ainsi que la désinsectisation.



CARACTERISTIQUES	
Puissance :	5 W
Minuterie :	12 positions
Longueur câble allume-cigare :	4 mètres
Matière carrosserie :	Tôle électro-zinguée, peinture Epoxy
Longueur hors tout :	20 cm
Largeur hors tout :	23 cm
Hauteur hors tout :	28 cm
Poids à vide / Poids emballé :	4,7 kg / 6 kg
Alimentation :	12 Vcc
Réservoir :	Bidon amovible de 2L
Buse Delrin & injecteur titane – Système de purge automatique du circuit de liquide en fin de diffusion.	



L'Hygiène Active !

Durée en min. 1/2 2 4 6 10 14
Durée en min. 1 3 5 8 12 16

Arrêt d'urgence : appuyez sur les deux boutons simultanément

1 PROGRAMME HYGIASEPT 2 DEMARRAGE

Appuyez successivement sur ce bouton pour choisir le programme. Appuyez ensuite sur ce bouton pour démarrer le programme.

Attendez la fin des clignotements avant de relancer

HYGIASEPT®
www.hygiasept.com

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an. - Se reporter aux protocoles Hygiasept pour les temps de diffusion.

Seuls les produits de la gamme Hygiaseptyl® doivent être utilisés. Toute utilisation de liquides autres que ceux préconisés par HYGIASEPT® entraînent l'annulation de la garantie. Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue de la présente notice.



Active Hygiene of air and surfaces by dry micro diffusion.

12V CIGAR-LIGHTER MICROCAR



DESCRIPTION AND ADVANTAGES OF THE DIFFUSER


12V Cigar Lighter Microcar is a professional portable diffuser for dry micro-diffusion. It is compact, light and resistant and especially designed for aerobiodecontamination, disinfection (**according to NF T 72-281 with directed “dispersat” method**), odour destruction and disinsectisation.

SPECIFICATIONS	
Power :	5 W
Timer :	12 positions
Cigar-lighter cable length :	4 metres
Bodywork material :	zinc-coated electrolytical product, Epoxy paint
Overall length :	20 cm
Overall width :	23 cm
Overall height :	28 cm
Weight empty / Overall Weight :	4,7 kg / 6 kg
Power supply :	12 Vcc
Replacement Container :	2 Litres container
Delrin nozzle and titanium injector – Liquid circuit automatic valve system at the end of each diffusion.	



L'Hygiène Active !

Time in min. 1/2 2 4 6 10 14
Time in min. 1 3 5 8 12 16



Emergency stop : press both buttons simultaneously

1 PROGRAM HYGIASEPT 2 START

Press this button successively to choose the program Then press this button to start the program

Wait until the light stops flashing before starting again

www.hygiasept.com

HYGIASEPT® diffusers are guaranteed for one year.

See Hygiasept protocols for spraying time estimation.

The use of products outside the Hygiaseptyl® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.